



# chemsplash® Kombinezon Eka 55 Typ 5B/6B

Kod Rodzaju: **2511**

Kombinezon Chemsplash Eka 55 wykonany jest z mikroporowatej, laminowanej tkaniny o gramaturze 55gsm. Oferuje użytkownikom lepszą jakość laminowanego kombinezonu Cat III typ 5/6 dla zastosowań w których kombinezon nie jest używany przez dłuższy czas ale nadal wymagany jest wysoki poziom ochrony przed ciekłymi rozpryskami chemicznymi.

Ten kombinezon ma elastyczne plecy, kaptur, mankiety i kostki oraz samoprzylepną klapkę zamykającą dla dodatkowego uszczelnienia.

Tkanina Chemsplash Eka 55 jest antystatyczna zgodnie z EN 1149-5: 2008 i jest niepyląca, dlatego jest idealna do stosowania w szerokim zakresie w sytuacjach gdzie środowisko pracy nie może być zanieczyszczone włóknami odzieży

- Mikroporowata Tkanina Laminowana 55GSM
- Elastyczny Trzyczęściowy Kaptur i Plecy
- Elastyczne Mankiety
- Dwukierunkowy Zamek Błyskawiczny
- Samoprzylepna Klapna Na Zamek Błyskawiczny
- Elastyczne ściągacze wokół kostek
- Nie zawiera silikonu i lateksu
- Niepyląca tkanina
- Antystatyczna

Przemysł Farmaceutyczny  
Rolnictwo  
Cleanrooms  
Medyczne

Ogólne Malowanie Natryskowe  
Kryminalistyka  
Usługi Weterynarne

**Dostępne Kolory**  
Biały

**Rozmiary w CM**

Rozmiar	Wysokość	Kłaska Piersiowa
S	160-165	69-93
M	163-168	93-98
	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
XXL	176-181	116-122
XXXL	188-190	124-130

Dostępne z przymocowanymi stopami, Kod Rodzaju 2626

**STERILIZED**  
Wersja produktu sterylizowana przez proces promieniowania gamma, aby zapewnić jego całkowitą jakość do zastosowań medycznych lub farmaceutycznych dostępna. Kod : 2765

Test	Requirement	Result /Class/Conformity
Resistance to liquid penetration - Based on EN 13034 (EN 13034) (EN 13034)		Pass
Resistance to liquid penetration - Chemical leakage Typo 5 (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)	IL <sub>total</sub> ≤ 30%, TIL <sub>total</sub> ≤ 15%	Pass
Dynamic air permeability (EN ISO 13982-2 - EN 1073-2)	TIL <sub>1</sub> % 30, TIL <sub>2</sub> % 20, Fpn 5	Class 1
Tensile strength (EN ISO 13953-2)	> 75 N	Class 3
Performance of fabric		
Test	Requirement	Result /Class/Conformity
Resistance to penetration to liquid (EN ISO 6530 - EN 13034)	Class 1: 100% Class 2: 100% Class 3: 100%	Class 3
Resistance to penetration to liquid (EN ISO 6530 - EN 13034)	Class 1: 100% Class 2: 100% Class 3: 100%	Class 3
Resistance to penetration to liquid (EN ISO 6530 - EN 13034)	Class 1: 100% Class 2: 100% Class 3: 100%	Class 3
Resistance to penetration to liquid (EN ISO 6530 - EN 13034)	Class 1: 100% Class 2: 100% Class 3: 100%	Class 3
Resistance to penetration to liquid (EN ISO 6530 - EN 13034)	Class 1: 100% Class 2: 100% Class 3: 100%	Class 3
Resistance to penetration to liquid (EN ISO 6530 - EN 13034)	Class 1: 100% Class 2: 100% Class 3: 100%	Class 3
Resistance to penetration to liquid (EN ISO 6530 - EN 13034)	Class 1: 100% Class 2: 100% Class 3: 100%	Class 3
Resistance to penetration to liquid (EN ISO 6530 - EN 13034)	Class 1: 100% Class 2: 100% Class 3: 100%	Class 3
Resistance to penetration to liquid (EN ISO 6530 - EN 13034)	Class 1: 100% Class 2: 100% Class 3: 100%	Class 3
EN 14320-2003		
Test	Requirement	Result /Class/Conformity
Bursting strength (13938-1)	≥ 100 kPa	Class 3
Resistance to penetration by blood-borne pathogens - phi-x174 bacteriophage test - ISO 16603/16604	Class 4: 7 kPa	Class 4
Resistance to penetration by Agentes Infeciosos due to mechanical contact with substances containing contaminated liquids - ISO 22610 (test microorganism: staphylococcus aureus)	Class 1: ≤ 15 min	Class 1
Resistance to penetration by contaminated liquid aerosols - ISO DIS 22611 (test microorganism: staphylococcus aureus)	Class 3: log > 5	Class 3
Resistance to penetration by contaminated solid particles - EN ISO 22612 (test microorganism: spores of Bacillus subtilis)	Class 3: ≤ 1	Class 3
EN ISO 15493-2013		
Test	Requirement	Result /Class/Conformity
pH (EN 340 - ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Pass

- EN13982-1  
 Typ 5B
- EN13034  
 Typ 6B
- EN 1149-5:2018  
 Antystatyczny
- EN14126  
 Czynniki Zakaźne
- EN1073-2  
 CZĄSTKI RADIOAKTYWNE Class 1



Dostępna wersja:  
**POMARAŃCZOWY**  
Kod Rodzaju: 2636



Dostępna wersja:  
**NIEBIESKI**  
Kod Rodzaju: 2636