

PROFILE™

Doskonałe pole widzenia...

Okulary ochronne PROFILE™ są rewelacyjne dzięki ergonomicznej konstrukcji, ekstremalnej lekkości i regulowanemu paskowi. Są bardzo wygodne dzięki oprawce z PVC. Gogle PROFILE™ doskonale nadają się do regularnego i intensywnego użytkowania. Dostępne w pięciu wersjach: z soczewkami poliwęglanowymi lub octanowymi, wentylowane lub uszczelnione, a także z wersji Welding 5

WAGA

86 g (octanowe)
99 g (poliwęglanowe)

SOCZEWKI

- Soczewki poliwęglanowe lub octanowe
- Wzmocnione powłoki zapobiegające zarysowaniom i zaparowaniu (KN)
- Pasują do okularów korekcyjnych
- Dostępne w wersji wentylowanej lub uszczelnionej
- Regulowany pasek
- Obrótowa klamra

OPRAWKI

- Oprawki z PVC
- Wersje wentylowane lub bez wentylacji



- + Ergonomia
- + Doskonała powłoka
- + Wersje octanowe lub welding 5



2PROV31C
Clear acetate (vented)



2PROV23C
Clear



2PRONV31C
Clear acetate (non vented)



2PRONV23C
Clear



2PRONV23W5
Welding 5

	Referencja	Oznaczenia soczewek	Oznaczenia oprawek	Ochrona soczewek	Zgodność
WENTYLOWANE	2PROV31C Acetate lens	2C-1.2 1 FT N CE	EN 166 3 4 FT CE	Nierysujące / nieparujące (N)	EN 166 34 FT CE
	2PROV23C PC lens	2C-1.2 19 BT KN CE	EN 166 349 BT CE	Nierysujące / nieparujące (KN)	EN 166 EN 170
BEZ WENTYLACJI	2PRONV31C Acetate lens	2C-1.2 1 FT N CE	EN 166 345 FT CE	Nierysujące / nieparujące (N)	EN 166 345 FT CE
	2PRONV23C PC lens	2C-1.2 19 BT KN CE	EN 166 3459 BT CE	Nierysujące / nieparujące (KN)	EN 166 EN 170
	2PRONV23W5	5 19 BT KN CE	EN 166 3459 BT CE	Nierysujące / nieparujące (KN)	EN 166 EN 169

For Lens & frames markings details, please refer to pages 7 to 9 in Swiss one catalogue.
For Lens technologies and colors details please refer to pages 10 to 12 in Swiss one catalogue.

PROFILE™**WYMIARY OKULARÓW**

Grubość soczewek:	2.2mm
Baza soczewek:	5.5
Rozmiar soczewki (Przekątna):	167.0mm
Mostek:	-
Długość zauszników:	82.5mm
Całkowita szerokość:	171.0mm
Najbliższy punkt między zausznikami:	N/Amm



1 Poliwęglan lub Octan

2 NON-P PVC

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

- Podczas użytkowania upewnij się, że okulary ochronne są wygodnie i pewnie dopasowane do głowy
- Upewnij się, że okulary ochronne są na miejscu, przed wejściem w strefę zagrożenia

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Okulary ochronne można myć mydłem i ciepłą wodą oraz suszyć miękką ściereczką
- Nie czyścić chemicznymi lub ściernymi środkami czyszczącymi
- Produkt należy przechowywać w miejscu nienarażonym na działanie promieni słonecznych, z dala od chemikaliów i nie narażonym na ekstremalne temperatury

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

- Ochrona będzie oferowana tylko wtedy, gdy okulary ochronne są prawidłowo założone
- Jeśli okulary ochronne zostaną porysowane lub uszkodzone, należy je wymienić, podobnie jeśli okulary ochronne zostaną poddane silnemu uderzeniu, należy je natychmiast wymienić
- Nie nakładaj farb, rozpuszczalników, klejów lub etykiet samoprzylepnych, chyba że zgodnie z instrukcjami producenta
- Okulary w kontakcie ze skórą mogą powodować reakcje alergiczne u podatnych osób. W takim przypadku należy opuścić obszar zagrożenia, zdjąć osłonę oczu i zasięgnąć porady lekarza
- Zwraca się również uwagę użytkowników na niebezpieczeństwa związane z modyfikowaniem lub usuwaniem jakichkolwiek oryginalnych części składowych, inne niż zalecane przez producenta

WYMIARY WEWNĘTRZNEGO OPAKOWANIA

Ilość:	6
Waga:	0.63kg




H Wysokość: 96mm

L Długość: 191mm

W Szerokość: 284mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNEGO OPAKOWANIA

Ilość: (30 opakowań po 6 okularów)	180
Waga: (Okolo)	27.3kg



H Wysokość: 6cm

L Długość: 98.5cm

W Szerokość: 30cm

Referencja	EAN Produktu	EAN Opakowania wewnętrznego	EAN Opakowania zewnętrznego	Kraj pochodzenia
2PROV31C	7640139970763	5038428327053	5038428288781	Tajwan
2PROV23C	7640139970756	5038428327022	5038428288774	Tajwan
2PRONV31C	7640139970749	5038428327015	5038428288767	Tajwan
2PRONV23C	7640139970732	5038428326926	5038428288743	Tajwan
2PRONV23W5	7640139971401	5038428326933	5038428288750	Tajwan